


Válvula VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Cód. do item: 8122932

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Vazão nominal padrão	601 l/min
Pressão operacional	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Grau de proteção	IP65
Órgão certificador	TÜV 968/V 1251.00/21
Função de segurança	Exaustão segura
Nível de integridade de segurança (SIL)	até SIL 3 High Demand mode Até SIL 3 Low Demand mode
Observação sobre pressão de operação	0 a 0,8 MPa com ar de piloto externo
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS