

Suporte de montagem PAMP-MB-44

Cód. do item: 8123058

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	44
Série	P
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	2.5 Nm
Temperatura do meio	-60 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-60 °C...80 °C
Peso do produto	32 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material do esquadro	aço inoxidável de alta liga