

Peças de adaptação DADG-AK-F9-1

Cód. do item: 8125947

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	1
Conforme a norma	VDI/VDE 3847-2
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Pressão de operação nominal	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Ponto de condensação mín. 10 °C abaixo da temperatura ambiente e do meio Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso do produto	187 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material adaptador	aço inoxidável de alta liga
Material da placa adaptadora	Liga de alumínio forjado, anodizado
Material vedações	NBR
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga