

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-87-T46-67A-147

Cód. do item: 8126164

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	87
Distância média	147 mm
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	3000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento de inércia	41.2 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.22 Nm
Torque transmissível	3 Nm
Peso do produto	1077 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface motor In	67A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS