


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-T46-60R

Cód. do item: 8126174

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	47 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	10 Nm
Peso do produto	413 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface motor In	60R
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS