

# Suporte CAFM-D4-W

Cód. do item: 8127358

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	216 mm
Altura	97 mm
Comprimento	345 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso do produto	749 g
Tipo de fixação	Parafusado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do suporte de montagem	Aço, revestido de pó