

Conjunto de montagem angular EHAM-AK-L9-120-L9-120-ML

Cód. do item: 8128208

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tamanho | 120 |
| Posição de instalação | Esquerda |
| Estrutura | Versão padrão |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso do produto | 5313 g |
| Tipo de fixação | Com orifício de passagem e parafuso |
| Código da interface de base | L9-120 |
| Código da interface estrutura | L9-120 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da placa adaptadora | Alumínio anodizado |
| Material dos parafusos | Aço niquelado |
| Material elementos de centragem | Aço de alta liga |