

# Peças de adaptação EHAM-MA-L9-120-L2-80

Cód. do item: 8128228

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	120
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Versão padrão
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	1170 g
Tipo de fixação	Com orifício de passagem e parafuso
Código da interface de base	L9-120
Código da interface estrutura	L2-80
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa adaptadora	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço niquelado
Material elementos de centragem	Aço de alta liga