

Unidade de tratamento de ar MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-A8-WPE-B

FESTO

Cód. do item: 8130948



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Indicador óptico por pressão	G1/8 preparado
Pressão operacional	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Vazão normal de exaustão 6->0 bar	1400 l/min
Vazão nominal padrão	1700 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Compatibilidade com óleo éster inexistente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-5 °C...50 °C
Temperatura do meio	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso do produto	470 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com suporte de montagem Com acessórios
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS