

Placa de controle DADG-FM-VDE1G18

Cód. do item: 8131546

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Torque de aperto máx.	9 Nm
Peso do produto	227 g
Tipo de fixação	Fixação direta no cabeçote traseiro através de rosca
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR Aço inoxidável de alta liga
Material corpo	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Latão, niquelado