

Niple duplo NPFC-D-2G18-M-F1A

Cód. do item: 8133311

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Material da conexão roscada	Aço inoxidável de alta liga
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Peso do produto	10 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS