

Indicador de posição SASF-S2-B-V-A20

Cód. do item: 8140395

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg...360 deg
Funções adicionais	indicador de acionamento ajustável
Dimensões L x C x A	Ø 65 x 48,5
Resistência à vibração	Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso do produto	96 g
Tipo de fixação	Conforme VDI/VDE 3845
Cor corpo	preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento distanciador	PA
Material corpo	PA PP aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga