

Indicador de posição SASF-S3-B-F-A30

Cód. do item: 8140397

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Ponto de conexão para o posicionador e o sensor de posição corresponde à norma	VDI/VDE 3845 tamanho AA 2
Dimensões L x C x A	Ø 40 x 43
Resistência à vibração	Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso do produto	26 g
Tipo de fixação	Conforme VDI/VDE 3845
Cor corpo	preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento distanciador	PP
Material corpo	PP aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga