


Conjunto de placas adaptadoras EHAM-MA-E19-25-V3

Cód. do item: 8140776

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20 25 26 32
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conjunto de montagem
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso do produto	135 g
Tipo de fixação	Com orifício de passagem e parafuso
Código da interface de base	E8-35
Código da interface estrutura	E8-35
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa adaptadora	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço
Material elementos de centragem	Aço de alta liga