


Base de conexão VABS-S7-RB-B-G14-R12

Cód. do item: 8141067

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Alimentação de ar piloto	externa interno
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65 no estado montado
Peso do produto	750 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão do ar de comando 12	G1/4
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	Flange de 1/4 com padrão de conexão NAMUR
Conexão pneumática 3	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio com revestimento Ematal
Material vedações	NBR