

Placa de conexão VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Cód. do item: 8141661

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	1001 Estrutura de canal
A conexão da válvula corresponde à norma	VDI/VDE 3847-1
Pressão operacional	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso do produto	1300 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática	Projeto da placa de conexão, exaustão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio, anodizado (20 µm)
Material vedações	EPDM NBR
Material corpo	Liga de alumínio, anodizado (20 µm)
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga