


Redutor EMGA-60-P-G12-EAS-60

Cód. do item: 8141736

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	60 mm
Tamanho de flange do motor	60 mm
Folga	0.2 deg
Tipo de redução	Conjunto de engrenagem planetária
Relação de redução	12:1
Número de rotações de acionamento máx.	13000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	44 Nm
Momento de inércia do redutor	0.138 kgcm ²
Torque máx. de saída	70 Nm
Eficiência máxima	96 %
Rigidez de rotação	2.8 Nm/arcmin
Peso do produto	1100 g
Interface de redução e saída	60H
Interface redutor atuador	60P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS