


Redutor EMGA-60-A-G12-60P

Cód. do item: 8141739

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	60 mm
Tamanho de flange do motor	60 mm
Folga	0.3 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	12:1
Número de rotações de acionamento máx.	13000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	44 Nm
Momento de inércia do redutor	0.391 kgcm ²
Torque máx. de saída	70 Nm
Eficiência máxima	94 %
Rigidez de rotação	2 Nm/arcmin
Peso do produto	1900 g
Interface de redução e saída	60G
Interface redutor atuador	60P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS