


# Redutor EMGA-60-A-G20-60P

Cód. do item: 8141740

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	60 mm
Tamanho de flange do motor	60 mm
Folga	0.3 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	20:1
Número de rotações de acionamento máx.	13000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	44 Nm
Momento de inércia do redutor	0.256 kgcm <sup>2</sup>
Torque máx. de saída	70 Nm
Eficiência máxima	92 %
Rigidez de rotação	2 Nm/arcmin
Peso do produto	1900 g
Interface de redução e saída	60G
Interface redutor atuador	60P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS