


# Redutor EMGA-80-A-G8-80P

Cód. do item: 8141744

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	80 mm
Tamanho de flange do motor	80 mm
Folga	0.22 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	8:1
Número de rotações de acionamento máx.	7000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	50 Nm
Momento de inércia do redutor	0.934 kgcm <sup>2</sup>
Torque máx. de saída	80 Nm
Eficiência máxima	94 %
Rigidez de rotação	4.2 Nm/arcmin
Peso do produto	4400 g
Interface de redução e saída	80G
Interface redutor atuador	80P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS