


Redutor EMGA-80-A-G12-80P

Cód. do item: 8141745

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	80 mm
Tamanho de flange do motor	80 mm
Folga	0.25 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	12:1
Número de rotações de acionamento máx.	7000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	120 Nm
Momento de inércia do redutor	1.379 kgcm ²
Torque máx. de saída	192 Nm
Eficiência máxima	94 %
Rigidez de rotação	5 Nm/arcmin
Peso do produto	5000 g
Interface de redução e saída	80G
Interface redutor atuador	80P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS