

Redutor EMGA-80-A-G20-100A

Cód. do item: 8141749

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	80 mm
Tamanho de flange do motor	100 mm
Folga	0.25 deg
Tipo de redução	Redução angular
Relação de redução	20:1
Número de rotações de acionamento máx.	7000 1/min
Temperatura operacional redutor	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	120 Nm
Momento de inércia do redutor	1.013 kgcm ²
Torque máx. de saída	240 Nm
Eficiência máxima	93 %
Rigidez de rotação	5.1 Nm/arcmin
Peso do produto	5100 g
Interface de redução e saída	80G
Interface redutor atuador	100A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS