

Bujão B-1/4-F1A

Cód. do item: 8142290

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Norma correspondente	DIN 908
Variantes	Metais com cobre, zinco ou níquel como componente principal estão excluídos do uso. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas.
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Categoria para sala limpa	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Torque de aperto nominal	8,5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	-20 %
Peso do produto	15 g
Tipo de fixação	Sextavado interno SW6
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do bujão	Aço quimicamente niquelado
Material da junta tórica	PA TPE-U(PUR)