

Niple redutor NPFC-RS-G12-G38-MF

Cód. do item: 8142598

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Material da conexão roscada | Latão niquelado |
| Tamanho do recipiente | 10 |
| Pressão operacional | -0.95 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque de aperto nominal da conexão pneumática 1 | 47.9 Nm |
| Tolerância a torque de aperto nominal | ± 20 % |
| Peso do produto | 22.84 g |
| Conexão pneumática 1 | G1/2 |
| Conexão pneumática 2 | G3/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | PVC |