

Bujão B-M7-F1A

Cód. do item: 8144525

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Variantes	Metais com cobre, zinco ou níquel como componente principal estão excluídos do uso. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas.
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Categoria para sala limpa	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Torque de aperto nominal	1,5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 15 %
Peso do produto	2 g
Tipo de fixação	Sextavado SW3
Conexão pneumática 1	Rosca macho M7
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do bujão	Aço quimicamente niquelado
Material da junta tórica	Aço inoxidável NBR