

Fixação de mordaza EHAA-G1-B18-16-GGA1

Cód. do item: 8146633

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Fixação horizontal das garras
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso do produto	100 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	Aço de alta liga aço inoxidável de alta liga
Material do esquadro	aço inoxidável de alta liga
Material elementos de centragem	Aço de alta liga