

# Unidade de alimentação CACN-3A-7-5-G2

Cód. do item: 8149583

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                            | Valor   |
|---|---|
| Largura                                   | 42 mm   |
| Altura                                    | 130 mm  |
| Comprimento                               | 160 mm  |
| Posição de instalação                     | convecção livre   |
| Alimentação primária                      | 1 fase  |
| Corrente de entrada                       | 1,2 - 2,9 A   |
| Tensão de saída nominal CC                | 48 V  |
| Corrente nominal de saída                 | 5 A   |
| Faixa da tensão de entrada CA             | 100 V...240 V   |
| Backup em caso de falta de energia        | 15 ms   |
| Frequência de rede                        | 45 Hz...65 Hz   |
| Certificação                              | c UL us - Listed (OL)   |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | conforme a diretiva EU-EMV<br>Conforme diretriz de baixa tensão da UE |
| Conformidade LABS                         | VDMA24364-Zona III  |
| Temperatura de armazenamento              | -40 °C...85 °C  |
| Umidade relativa do ar                    | 95%   |
| Grau de proteção                          | IP20  |
| Temperatura ambiente                      | -25 °C...70 °C  |
| Peso do produto                           | 1120 g  |
| Tipo de fixação                           | com trilho  |
| Indicação sobre os materiais              | Conformidade RoHS   |