


# Unidade de alimentação CACN-3A-7-10-G2

Cód. do item: 8149584

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	68 mm
Altura	130 mm
Comprimento	160 mm
Posição de instalação	convecção livre
Alimentação primária	1 fase
Corrente de entrada	2,4 - 5,6 A
Tensão de saída nominal CC	48 V
Corrente nominal de saída	10 A
Faixa da tensão de entrada CA	100 V...240 V
Backup em caso de falta de energia	15 ms
Frequência de rede	45 Hz...65 Hz
Certificação	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV Conforme diretriz de baixa tensão da UE
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-40 °C...85 °C
Umidade relativa do ar	95%
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso do produto	1603 g
Tipo de fixação	com trilho
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS