


# Unidade de alimentação CACN-11A-7-20-G2

Cód. do item: 8149585

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	96 mm
Altura	130 mm
Comprimento	179 mm
Posição de instalação	convecção livre
Alimentação primária	3 fases
Corrente de entrada	1,7 - 2,1 A
Tensão de saída nominal CC	48 V
Corrente nominal de saída	20 A
Faixa da tensão de entrada CA	400 V...500 V
Backup em caso de falta de energia	25 ms
Frequência de rede	45 Hz...65 Hz
Certificação	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV Conforme diretriz de baixa tensão da UE
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-40 °C...85 °C
Umidade relativa do ar	95%
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso do produto	2500 g
Tipo de fixação	com trilho
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS