

Bujão NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Cód. do item: 8151589

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 °C...75 °C
Grau de proteção	IP66 IP68
Observação sobre o grau de proteção	IP68 a 5 bar por 30 minutos
Categoria ATEX gás	II 2G
Categoria ATEX Poeira	II 2D
Tipo de proteção contra a ignição para gás	Ex eb IIC Gb
Tipo de proteção Ex contra explosão de poeira	Ex tb IIIC Db
Temperatura ambiente Ex	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Certificação de proteção Ex de fora da UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme diretiva de proteção Ex da UE (ATEX) em conformidade diretiva UE-RoHS
Tamanho	M20x1,5
Cor	preto
Material do cabo de conexão	PA
Material vedações	EPDM
Peso do produto	5 g
Tamanho do recipiente	1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS