

Bujão NETC-P-M20-PBK-T14

Cód. do item: 8151591

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Grau de proteção	IP66 IP68
Observação sobre o grau de proteção	IP68 a 5 bar por 30 minutos
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Tamanho	M20x1,5
Cor	preto
Material do cabo de conexão	PA
Material vedações	EPDM
Peso do produto	2 g
Tamanho do recipiente	1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS