

Conjunto de conexão DADG-AK-G8-8-30

Cód. do item: 8152362

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Curso	30 mm
Pressão operacional	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	1.2 Nm
Tolerância do torque de aperto	± 10 %
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	0.7 Nm
Peso do produto	8.7 g
Conexão pneumática	M5
Material adaptador	Resina epóxi
Material vedações	NBR
Material dos parafusos	Aço revestido