

# Conjunto de conexão DADG-AK-G8-20-80

Cód. do item: 8152392

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Curso	80 mm
Pressão operacional	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	3 Nm
Tolerância do torque de aperto	± 10 %
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	3 Nm
Peso do produto	44.7 g
Conexão pneumática	G1/8
Material adaptador	Resina epóxi
Material vedações	FPM
Material dos parafusos	Aço revestido