


# Placa cega VABB-P19-16-T

Cód. do item: 8154656

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Largura do módulo	16 mm
Tipo de vedação	mole
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Adequado ao vácuo	sim
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Temperatura do meio	5 °C...50 °C
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Torque de aperto nominal	0.75 Nm
Peso do produto	14.9 g
Conexão elétrica	Plug-in
Tipo de fixação	Com orifício de passagem e parafuso
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	EPDM
Material corpo	PA66-GF30