

Retainer CAFM-D4-Q

Cód. do item: 8155226

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-30 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...55 °C
Peso do produto	105 g
Tipo de fixação	Aparafusado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga