


Flange do motor EAMF-A-62A-150A

Cód. do item: 8156626

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|-------------------|
| Posição de instalação | Indiferente |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 1227 g |
| Código da interface motor In | 140A 150A |
| Código de interface da caixa de acoplamento | 62A |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |