


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-L95-150A-G2

Cód. do item: 8157280

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor             |
|--------------------------------|-------------------|
| Posição de instalação          | Indiferente       |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-B2-L    |
| Temperatura de armazenamento   | -25 °C...60 °C    |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 95%           |
| Grau de proteção               | IP40              |
| Temperatura ambiente           | -10 °C...60 °C    |
| Torque transmissível           | 143 Nm            |
| Peso do produto                | 3180 g            |
| Código da interface do atuador | L95               |
| Código da interface motor In   | 140A<br>150A      |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS |