


Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-D80-150A-188-S1

Cód. do item: 8157286

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	4000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	2259 kgmm ²
Torque sem carga	2 Nm
Torque transmissível	50 Nm
Peso do produto	11600 g
Código da interface do atuador	D80B
Código da interface motor In	140A 150A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS