


Amortecedor DYEF-G8-S-M10-Y1

Cód. do item: 8159474

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M10
Curso	1 mm
Amortecimento	Anéis/placas amortecedores elásticos sem batente fixo metálico em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Deteção de posição	sem
Velocidade de impacto máxima	0.8 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Curso de amortecimento	1 mm
Torque de aperto máx.	3 Nm
Absorção máx. de energia por curso	0.25 J
Peso do produto	26 g
Tipo de fixação	com casquilho de rosca
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Aço de alta liga