

Conjunto de conexão DADG-AK-G8-20-150

Cód. do item: 8159797

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tamanho | 20 |
| Curso | 150 mm |
| Pressão operacional | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque de aperto máx. | 3 Nm |
| Tolerância do torque de aperto | ± 10 % |
| Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1 | 3 Nm |
| Peso do produto | 58.6 g |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Material adaptador | Resina epóxi |
| Material vedações | FPM |
| Material dos parafusos | Aço revestido |