

Amortecedor DYEF-G8-M10-Y1F

Cód. do item: 8160238

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M10
Curso	3.7 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados com batente fixo metálico
Posição de instalação	Indiferente
Detecção de posição	sem
Velocidade de impacto máxima	0.8 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Curso de amortecimento	3.7 mm
Torque de aperto máx.	3 Nm
Absorção máx. de energia por curso	0.06 J
Peso do produto	37.6 g
Tipo de fixação	com casquilho de rosca
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Aço de alta liga