

Acoplamento EAMD-56-46-19-23X27-U

Cód. do item: 8164975

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|-----------------------|
| Diâmetro de montagem 1 | 19 mm |
| Diâmetro de montagem 2 | 23 mm |
| Tamanho | 56 |
| Comprimento nominal | 46 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 5500 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -25 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 151 kgmm ² |
| Torque transmissível | 60 Nm |
| Peso do produto | 418 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |