

Garfo CRSG-M4

Cód. do item: 8165295

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M4
Conforme a norma	ISO 8140
Norma correspondente	DIN 71752
Conexão roscada	Rosca fêmea M4
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente níqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	8 g
Material garfo	Aço de alta liga
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do pino	Aço de alta liga
Material da porca	aço de alta liga
Material do fusível	Aço de alta liga