

# Tubo flexível PUN-H-SF-12X2,3-BL

Cód. do item: 8167907

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	49 mm
Diâmetro interno	7.4 mm
Raio de curvatura mín.	21 mm
Indicação de aplicação	TPE-U baseado em Ether
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Observação sobre pressão de operação	Água: pressão operacional dependente da temperatura, ver diagrama, máx. 0,7 MPa a 0 - 60 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água (na forma líquida, sem gelo)
Material de teste de fogo	UL94 HB
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-35 °C...80 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.085 kg/m
Conexão pneumática	Para Ø externo de conexão por encaixe de 12 mm
Cor	azul
Dureza Shore	D 54 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-U (PU)