


Conjunto de montagem axial EAMM-A-T46-57A

Cód. do item: 8169409

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|-----------------------|
| Comprimento nominal | 42 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 8000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Grau de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 3.2 kgmm ² |
| Torque transmissível | 6 Nm |
| Peso do produto | 395 g |
| Código da interface do atuador | T46 |
| Código da interface motor In | 57A |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |