


Conjunto de batentes DADP-SP-G9-10-F

Cód. do item: 8173537

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Categoria para sala limpa	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força de impacto máx.	100 N
Torque de aperto máx.	0.9 Nm
Tolerância do torque de aperto	± 15 %
Peso do produto	27 g
Tipo de fixação	Montagem direta por roscas
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de batentes	Aço de alta liga
Material dos parafusos	Aço