


Montagem do sensor DASP-V4-8-A-R1

Cód. do item: 8174843

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Formato	Para tirante
Posição de instalação	Indiferente
para diâmetro do êmbolo	Ø32 Ø40 Ø50 Ø 63
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Torque de aperto	0.6 Nm...1 Nm
Peso do produto	28 g
Tipo de fixação	por aperto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga