

# Montagem do sensor DASP-V4-12-A-R1

Cód. do item: 8174844

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Formato	Para tirante
Posição de instalação	Indiferente
para diâmetro do êmbolo	Ø 80 Ø 100 Ø125
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Torque de aperto	0.6 Nm...1 Nm
Peso do produto	39 g
Tipo de fixação	por aperto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga