

Módulo de união MS6-MV1-F1A

Cód. do item: 8176697

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	54 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do módulo de união	POM Aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga