

Manômetro com flange PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA

Cód. do item: 8178634

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 MPa...0.6 MPa
Norma correspondente	EN 837-3
Tamanho nominal do manômetro	63
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Meio de operação	Gases inertes líquidos neutros
Pressão operacional	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Fator de carga alternada	0.66
Classe de precisão de medição	1
Grau de proteção	IP43
Temperatura de armazenamento	-40 °C...70 °C
Temperatura do meio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	G1/4
de materiais tocados pelo meio	Latão
Material do munhão aparafusado	Latão
Material corpo	ABS
Material da janela de inspeção	SAN
Material anel de fixação	Aço
Material dos parafusos	Aço
Cor corpo	preto

Característica	Valor
Peso do produto	120 g
Observação sobre o meio de operação/controle	sem acetileno nenhum oxigênio
Escala	Escala simples MPa (interno)